

Speedy Band III

# スピーディバンド III

- スピーディバンドIIにバンドがつかました
- インパクトドライバーでらくらく取り付け
  - ビット交換不要




バンド巻き  
込まれ等、十分  
にご注意ください。

# 取り付けスピード 3倍アップ

(※当社比)



製品紹介を動画で  
ご覧いただけます!




## スピーディバンド III

形状	保温フレキ呼び径	入数
小	φ75~φ150	200個 /ケース
中	φ175~φ250	
大	φ275~φ400	

## スピーディバンド II

締め付けるバンドを自由に調整できます。



## スピーディバンド II

	入数
小箱	50個
大箱	800個

### 取付け方法

STEP  
1



金具本体の回転シャフトにバンドを通します。

STEP  
2




バンドの先を手前に引きます。

STEP  
3



インパクトドライバーで締め付けます。

STEP  
4



取付け完了。

※画像は説明用イメージです。  
実際の施工商品とは異なります  
ので予めご了承ください。


**フカガワ**
